

S&P TD-500/150-160 SILENT 3V Rohrventilator, Silent, DN150-DN160

Schallgedämmter Rohrventilator TD-500/150-160 SILENT 3V

- Halbradiale Bauart
- Aerodynamisch und akustisch optimiert
- Schallgedämmte Konstruktion
- Gehäuse aus schlagfestem PP-Kunststoff
- Komplett mit Montagekonsole
- Schwingungsdämpfende Dichtungen zwischen Konsole und Motoreinheit
- Außenliegender Klemmenkasten, der Deckel mit Kabelverschraubung ist um 360Grad drehbar
- Ansaug- und Ausblasstutzen NW-150/160 mit Gummilippendichtung ausgestattet
- Lauftrad aus ABS-Kunststoff statisch und dynamisch ausgewuchtet



Für Installations- und Wartungsarbeiten lässt sich die Motoreinheit des Lüfters ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen

- Motor Wechselstrom 230V 50Hz
- 3-stufig
- Schutzart IP 44
- Wärmeklasse B
- Motorbemessung Dauerbetrieb S1
- Geschlossene Kugellager - wartungsfrei
- Mit Thermokontakten ausgestattet, manuelle Rückstellung gemäß EN 60335-2-80
- Transformatorisch oder elektronisch drehzahlsteuerbar

Technische Daten:

Volumenstrom: 550/450/350 m³/h (freiblasend)

Max. Fördermitteltemperatur: -20/60 GradC

Nennspannung: 1ph. 230 V/50Hz

Drehzahl: 2.480/2.060/1.610 1/min

Max. Leistungsaufnahme: 59/50/45 W

Motorstrom: 0,26/0,22/0,20 A


Schalldruckpegel LPA 3m: 27/23/18 dB(A) (Gehäuseabstrahlung)

Gewicht: 6,0 kg


code A

Fabrikat: Soler & Palau GmbH
Typ: TD-500/150-160 SILENT 3V
Artikel-Nr.: 5211302100

Kennlinien



Abmessungen [mm]



A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
484	147	274	221	116	250	96	134

Zubehör

Stufen-schalter	5-Stufen Transformator	Drehzahlsteller		Schutzgitter	Rückstau-Klappen	Schall-dämpfer	Verschluss-kappen	Außen-wandgitter	Luftfilterbox mit Filter G4	Luftfilterbox für Filter-Kassette*	Taschenfilter-Kassette	Elektro-Heizregister	Warmwasser-Heizregister
		Aufputz/ Unterputz	Schalt-schrank										
INTER 4P	REV-1 B	REB-1 N REB-1 NE	REB-1 S	MRJ-500/150-160	MCA-500/160 S	FSD-160	PER-160	LG-160	MFL-160	MFL-160 F	MFR-100-160 M5 MFR-100-160 F7	MBE-160	MBW-160

*Leergehäuse, Taschenfilter-Kassette MFR M5 / F7 erforderlich